


38



produkte

Neuheiten von der IDS 2007 52

service

Kurzmeldungen 80


Rapid Prototyping –
Saubere Alternative 88

Buchtipps 90

fabriken

Impressum, Autorenrichtlinien und
Inserentenverzeichnis 4

44




Schlaue merken den Vorteil schnell!

Denn bei dem MV-Laborofen M3 besticht vor allem das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis – neben all den technischen Vorzügen. Der mikroprozessor-gesteuerte Regler kann mit bis zu drei Stufen und neun Festprogrammen programmiert werden. Präzise, mit digitaler Anzeige, wird die Temperatur geregelt. Bei der Gießzeiteinstellung nach Uhrzeit und Wochentag errechnet sich automatisch der Einschaltzeitpunkt. Ebenso lässt sich der Abschaltzeitpunkt für Gebläse und Katalysator programmieren. Eine rentable Investition in einen verlässlichen Ofen.

*Der Schlüssel zur
maximalen Effektivität*

WID
Stand 23



Mihm-Vogt

Dental-Gerätebau GmbH & Co. KG
Dunantstraße 7 · 76131 Karlsruhe
Tel. 0721/9 61 74-0 · Fax 0721/9 61 74-20
www.mihm-vogt.de · info@mihm-vogt.de

