



Perfektion zeigt sich im Detail. Die neuen LAUDA Aqualine Wasserbäder.

Wer Perfektion will, muss besonders auf die Details achten. Wie unsere Entwickler bei den LAUDA Aqualine Wasserbädern. Die spezielle Form des integrierten Edelstahl-Baddeckels verhindert das Heruntertropfen von Kondenswasser. Die Bedienelemente wurden zurückgesetzt – und sind damit vor Nässe und mechanischen Einwirkungen geschützt. Integrierte Übertemperaturschutz ermöglicht den sicheren Dauerbetrieb. Und die unter dem Badgefäß angebrachten Heizelemente sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

LAUDA Aqualine – die universellen Wasserbäder fürs Lab

Temperieren per Funk 60

M. BENDER

LABORAUTOMATION

Schneller und sicherer synthetisieren 62

U. GROTH

MIKROSKOPIE & BILDANALYSE

Fluoreszenzmikroskopie im Fokus 64

R. RUTHENBERG

LIQUID HANDLING

Aktuelle Entwicklungen bei nanoporösen Materialien 66

H. J. METZ

KITS & ARRAYS

Komplette Genomsequenzierung von E.coli-Bakterien 70

M. D. RHODES

SPEKTROSKOPIE & PHOTOMETRIE

Hochtoxische Mykotoxine genau quantifizieren 72

W. BRODACZ

pH · LF · O₂

Profiline SX10

Einzelparameter-Taschengeräte

Die Neuen!

